

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4052.121 Skrutrekker

Stat: 11.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4052.121 - Skrutrekker isolert

Med tynt, langt håndtak og isolert tange.

Funksjoner

Art.nr	AS 4052.121
Utførelse	Beskyttelsesisolert 1000 V for pozidriv-krysspor
Produktbeskrivelse	Med tynt, langt håndtak og isolert tange.
Fordeler	Ergonomisk formet håndtak gjør at man bruker liten kraft Håndtakshode med anti-roll-beskyttelse og entydig skruemerking Brunsvart bladspiss for å oppnå presisjon og nøyaktighet Håndtak 30 % og isolasjon opp til 50 % tynnere enn på sammenlignbart verktøy Optimal tanning av hånd og håndtak muliggjør høyere dreiemomenter og lengre, problemfritt arbeid
Materiale	Blad: Krom-molybden-vanadium-legering Håndtak innvendig: Hardplast Håndtakshode: elastisk og meget fleksibel plast
Farge	Håndtak: Antrasitt og Rittal Power Pink
Blad-Ø	4,5 mm
Knvilengde	80 mm
Drev	PZ 1
Håndtak-Ø	25 mm
Håndtakslengde	105 mm
Normer	IEC 60 900
Pakkeenhet	3 stk.
Tolltariffnummer	82054000
ETIM 9	EC000144
ETIM 8	EC000144
ECLASS 8.0	21040406

Funksjoner

Produktbeskrivelse

Screwdriver insulated PZ