

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4052.132 Skrutrekker

Stat: 06.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4052.132 - Skrutrekker isolert

Med tynt, langt håndtak og isolert tange.

## Funksjoner

|                    |  |
|--------------------|--|
| Art.nr             | AS 4052.132  |
| Utførelse          | Beskyttelsesisolert 1000 V<br>for Phillips-krysspor  |
| Produktbeskrivelse | Med tynt, langt håndtak og isolert tange.  |
| Fordeler           | Ergonomisk formet håndtak gjør at man bruker liten kraft<br>Håndtakshode med anti-roll-beskyttelse og entydig skruemerking<br>Brunsvart bladspiss for å oppnå presisjon og nøyaktighet<br>Håndtak 30 % og isolasjon opp til 50 % tynnere enn på sammenlignbart verktøy<br>Optimal tanning av hånd og håndtak muliggjør høyere dreiemomenter og lengre, problemfritt arbeid |
| Materiale          | Blad: Krom-molybden-vanadium-legering<br>Håndtak innvendig: Hardplast<br>Håndtakshode: elastisk og meget fleksibel plast   |
| Farge              | Håndtak: Antrasitt og Rittal Power Pink  |
| Blad-Ø             | 6 mm   |
| Knvilengde         | 100 mm   |
| Drev               | PH 2   |
| Håndtak-Ø          | 27 mm  |
| Håndtakslengde     | 115 mm   |
| Normer             | IEC 60 900   |
| Pakkeenhet         | 3 stk.   |
| Tolltariffnummer   | 82054000   |
| ETIM 9             | EC000144   |
| ETIM 8             | EC000144   |
| ECLASS 8.0         | 21040406   |

# Funksjoner

---

Produktbeskrivelse

Screwdriver insulated PH