

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.000 Krympetang

Stat: 28.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.000 - Krympetang for endehylser

For bearbeiding av endehylser uten isolasjonskrager iht. DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrager iht. DIN 46228 del 4.



Funksjoner

Art.nr	AS 4054.000
Utførelse	vinklet
Produktbeskrivelse	For bearbeiding av endehylser uten isolasjonskrager iht. DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrager iht. DIN 46228 del 4.
Fordeler	Minimal bruk av kraft ved store ledningstverrsnitt Kvalitetspressingen forblir like høy Merkede kjever for nøyaktig bearbeiding av de respektive tverrsnittene Opplåsbar sperre
Materiale	Høykvalitets spesial-verktøystål
Overflate	Matt, forkrommet
Farge	Håndtak: Antrasitt og Rittal Power Pink
Pressing	Trapez-Crimp
Retning på kabelføringen	side
Dimensjoner	Høyde: 59 mm Lengde: 198 mm
AWG	24 - 10
For tverrsnitt	0,25 - 6 mm ²
Pakkeenhet	1 stk.

Funksjoner

Nettovekt	0,439 kg
Bruttovekt	0,449 kg
Tolltariffnummer	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
Produktbeskrivelse	Crimping pliers for wire end ferrules
