

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.140

Krympetang

Stat: 28.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.140 - Krympetang for kabelsko

For bearbejding av isolerte kabelsko og profiler



Funksjoner

Art.nr	AS 4054.140
Utførelse	vinklet
Produktbeskrivelse	For bearbejding av isolerte kabelsko.
Fordeler	Entydig tverrsnittilordning med fargekoding på søkkene Opplåsbare sperre Frigjøres når korrekt presstrykk er oppnådd, dermed er undertrykk utelukket
Materiale	Høykvalitets spesial-verktøystål
Overflate	Matt, forkrommet
Farge	Håndtak: Antrasitt og Rittal Power Pink
Pressing	Oval-Crimp
Dimensjoner	Høyde: 59 mm Lengde: 198 mm
AWG	22 - 14
For tverrsnitt	0,75 - 2,5 mm ²
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,42 kg
Bruttovekt	0,44 kg
Tolltariffnummer	82032000

Funksjoner

ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
Produktbeskrivelse	Crimping plier 0.5 - 2,5 mm ² , Oval-c.
