

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.870 Skillestagkutter

Stat: 25.06.2025 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.870 - Skillestagkutter

For å skjære gjennom mikrotrinn eller skillestag i stålplater på Ri4Power komponenter for innvendig utbygging (f.eks. funksjonsromsdelere) eller for kapping av tynnplater i stål, aluminium eller kobber opp til en materialtykkelse på 1,2 mm.



Funksjoner

Bestillingsnr.	AS 4054.870
Utførelse	rett
Produktbeskrivelse	For å skjære gjennom mikrotrinn eller skillestag i stålplater på Ri4Power komponenter for innvendig utbygging (f.eks. funksjonsromsdelere) eller for kapping av tynnplater i stål, aluminium eller kobber opp til en materialtykkelse på 1,2 mm.
Fordeler	Skjæring av materialer uten deformering Rene snittkanter, ikke noe etterarbeid på den skjærte profilen Enkel håndtering Ergonomisk formede håndtak
Materiale	Verktøy: Spesial-verktøystål, valset, oljeherdet
Farge	Håndtak: Antrasitt og Rittal Power Pink
Leveringsomfang	Skillestagkutter inkl. sponavviser

Funksjoner

Pakker for best.nr.	9683.006
	9683.008
	9683.016
	9683.018
	9683.036
	9683.038
	9680.005
	9680.025
	9680.207
	9680.227
	9683.406
	9683.408
	9683.426
	9683.428
	9683.444
	9683.446
	9683.448
	9683.464
	9683.466
	9683.468
	9683.484
	9683.486
	9683.488

Dimensjoner	Lengde: 280 mm
-------------	----------------

Materiale som kan bearbeides	Stålplate Aluminium Kobber Plast
------------------------------	---

Maks. bearbeidbar materialtykkelse stålplate	1,2 mm
--	--------

Maks. materialtykkelse aluminium som kan bearbeides	1,2 mm
---	--------

Maks. bearbeidbar materialtykkelse for plast	2 mm
--	------

Kappebredde	2,7 mm
-------------	--------

Pakkeenhet	1 stk.
------------	--------

Nettovekt	0.5
-----------	-----

Funksjoner

Bruttovekt	0.54
Tolltariffnummer	82032000
EAN	4028177955929
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36600890
