

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.720 Elektrohydraulikkpumpe

Stat: 02.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.720 - Elektrohydraulikkpumpe

Elektrohydraulikkpumpen brukes til å drive produktene i produktserien CW 120-S.



Funksjoner

Art.nr	AS 4055.720
Produktbeskrivelse	Elektrohydraulikkpumpen brukes til å drive produktene i produktserien CW 120-S.
Nytteeffekt	1,3 kW
Filling volume	3,2 l
Working volume	2,2 l
Flow rate (max.)	1,1 l/min
Oil (type)	HLP 46
Måledriftsspennning	230 V, 50 Hz
Merkestrøm	5,65 A
Maskindimensjoner	Bredde: 400 mm Høyde: 325 mm Dybde: 335 mm
Oppstillingsflate	Bredde: 402 mm Høyde: 342 mm Dybde: 397 mm
Tillatt driftstrykk (p maks.)	700 bar
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	32 kg
Bruttovekt	34,5 kg

Funksjoner

Tolltariffnummer	84138100
ETIM 9	EC011047
ETIM 8	EC011047
ECLASS 8.0	27301290
Produktbeskrivelse	Electro-hydraulic pump suitable for CW 120 – S and hydraulic cylinders

Godkjenninger

Forklaringer	Samsvarserklæring
--------------	-------------------