

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4055.730 Elektrohydraulikkpumpe

Stat: 05.04.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.730 - Elektrohydraulikkpumpe

Elektrohydraulikkpumpen brukes til å drive produktene i produktserien CW 120-S.

## Funksjoner

Art.nr	AS 4055.730
Produktbeskrivelse	Elektrohydraulikkpumpen brukes til å drive produktene i produktserien CW 120-S.
Nytteeffekt	1,1 kW
Filling volume	3,5 l
Working volume	2,2 l
Flow rate (max.)	1,1 l/min
Oil (type)	HLP 46
Måledriftsspenning	230 V, 50 Hz
Merkestrøm	6,5 A
Maskindimensjoner	Bredde: 405 mm Høyde: 405 mm Dybde: 310 mm
Oppstillingsflate	Bredde: 505 mm Høyde: 505 mm Dybde: 497 mm
Tillatt driftstrykk (p maks.)	630 bar
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	32 kg
Bruttovekt	34,5 kg
Tolltariffnummer	84135061
ECLASS 8.0	27301290

# Godkjenninger

---

Forklaringer

Samsvarserklæring