

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4127.210

Dørposisjonsbryter

Stat: 13.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4127.210 - Dørposisjonsbryter

med montasjetilbehør, med eller uten tilkoblingsledning.

Funksjoner

Art.nr	SZ 4127.210
Utførelse	med vipphendel for svingramme, uten tilkoblingsledning
Virkemåte	Vipphendelen betjenes via dørrammen på ståldøren eller på dører med vindu via et adapter som er inkludert i leveransen.
Henvisning	For montering i VX IT kun med VX montasjevinkel for dørposisjonsbryter
Merkestøtspenning fase mot fase	6000 V AC
Merkeisolasjonsspenning	400 V AC
Monteringsmuligheter	for TS-skap med innebygd svingramme, stor for standard- og komfortlys
Elektrisk tilkobling	240 V AC/6 A 125 V AC/8 A 24 V AC/6 A 24 V DC/6 A
Måledriftsspenning	400 V
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 40
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	0,231 kg
Bruttvekt	0,235 kg
Tolltariffnummer	85365019
ETIM 9	EC002626
ETIM 8	EC002626
ECLASS 8.0	27189266
Produktbeskrivelse	SZ Dørposisjonsbryter, med vipphendelen, uten tilkoblingsledning, UL

Godkjenninger

Godkjenninger

CQC
CQC-CCC
CSA
UL + C-UL (listed)

Forklaringer

Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK