

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4138.400 Standardbelysning

Stat: 23.12.2025 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4138.400 - Standardbelysning

Tilførselsspenning: 120 V AC 60 Hz, 230 V AC 50 Hz

Funksjoner

Art.nr	SZ 4138.400
Utførelse	uten dørposisjonsbryter
Leveringsomfang	Standardbelysning Lys Inkl. festemateriell
Nytteeffekt	30 W
Ballast	Magnetisk forkoblingsapparat
Tilkoblingsmuligheter	Dørposisjonsbryter Innmating via plugg Gjennomgangskabler (oppbygging av lysrekker)
Lys	Lysstoffrør, sokkel G13
Kapslingsklasse	I (jordingskabel)
Stikkontakt (type)	Integrert på-/av-/dørposisjonsbryter
Lys montasjetype	fastskruing
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	1500 V AC
Merkestøtspenning fase mot fase	1000 V AC
Merkeisolasjonsspenning	500 V DC/1s
Monteringsmuligheter	TS horisontalprofil fra takrammen: direkte TS, SE vertikalprofil: med adapter-vinkel TS SE-profiler foran og bak fra takrammen: med adaptervinkel TS SE-profiler på siden av takrammen: direkte AE, CM, TP: med universalvinkel AE: med skinne for innvendig utbygging
Dimensjoner	Bredde: 987 mm Høyde: 117 mm Dybde: 50 mm

Funksjoner

Driftstemperaturområde	-15 °C...45 °C
Stikkontakter	USA/CDN (type B, NEMA 5-15)
Lagringstemperaturområde	-20 °C...70 °C
Måledriftsspenning	120 V, 1~, 60 Hz
Utførelse stikkontakt	USA/CDN (type B, NEMA 5-15)
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	2.83
Bruttvekt	2.84
Tolltariffnummer	94054990
EAN	4028177581432
ECLASS 8.0	27189241

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)
---------------	--