

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4139.190 Komfortbelysning

Stat: 27.11.2025 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4139.190 - Komfortbelysning

Tilførselsspenning: 100 - 240 V AC 50/60 Hz

Funksjoner

Art.nr	SZ 4139.190
Utførelse	med dørposisjonsbryter
Leveringsomfang	Komfortbelysning Lys Lysavdekning Inkl. festemateriell Integrert dørposisjonsbryter
Nytteeffekt	18 W
Ballast	Bredspennings-EVG
Tilkoblingsmuligheter	Innmating via plugger Gjennomgangskabler (oppbygging av lysrekker)
Integrert dørposisjonsbryter	Ja
Lys	Lysstoffrør, sokkel G13
Kapslingsklasse	I (jordingskabel)
Stikkontakt (type)	Integrert på-/av-/dørposisjonsbryter
Light cover	Ja
Lys montasjetype	fastskruing
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	1000 V AC
Merkestøtspenning fase mot fase	500 V AC
Merkeisolasjonsspenning	500 V DC/1s
Monteringsmuligheter	TS horisontalprofil fra takrammen: direkte TS, SE vertikalprofil: med adapter-vinkel TS SE-profiler foran og bak fra takrammen: med adaptervinkel TS SE-profiler på siden av takrammen: direkte

Funksjoner

Dimensjoner	Bredde: 682 mm Høyde: 117 mm Dybde: 50 mm
Driftstemperaturområde	-15 °C...45 °C
Stikkontakter	D, Schuko (type F, CEE 7/4)
Lagringstemperaturområde	-20 °C...70 °C
Måledriftsspenning	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Utførelse stikkontakt	D, Schuko (type F, CEE 7/4)
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	1.55
Bruttvekt	1.84
Tolltariffnummer	94054990
EAN	4028177320758
ECLASS 8.0	27189241

Godkjenninger

Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK
--------------	---