

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4139.300 Komfortbelysning

Stat: 24.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4139.300 - Komfortbelysning

Tilførselsspenning: 100 - 240 V AC 50/60 Hz

Funksjoner

Art.nr	SZ 4139.300
Utførelse	uten dørposisjonsbryter
Leveringsomfang	Komfortbelysning Lys Lysavdekning Inkl. festemateriell
Nytteeffekt	30 W
Ballast	Bredspennings-EVG
Tilkoblingsmuligheter	Innmating via plugg Dørposisjonsbryter Gjennomgangskabler (oppbygging av lysrekker)
Lys	Lysstoffrør, sokkel G13
Kapslingsklasse	I (jordingskabel)
Stikkontakt (type)	Integrert på-/av-/dørposisjonsbryter
Light cover	Ja
Lys montasjetype	fastskruing
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	2000 V AC
Merkestøtspenning fase mot fase	1000 V AC
Merkeisolasjonsspenning	500 V DC/1s
Monteringsmuligheter	TS horisontalprofil fra takrammen: direkte TS, SE vertikalprofil: med adapter-vinkel TS SE-profiler foran og bak fra takrammen: med adaptervinkel TS SE-profiler på siden av takrammen: direkte AE, CM, TP: med universalvinkel AE: med skinne for innvendig utbygging

Funksjoner

Dimensjoner	Bredde: 987 mm Høyde: 117 mm Dybde: 50 mm
Driftstemperaturområde	-15 °C...45 °C
Stikkontakter	D, Schuko (type F, CEE 7/4)
Lagringstemperaturområde	-20 °C...70 °C
Måledriftsspenning	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Utførelse stikkontakt	D, Schuko (type F, CEE 7/4)
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	2,15 kg
Bruttvekt	2,3 kg
Tolltariffnummer	94054990
ECLASS 8.0	27189241
Produktbeskrivelse	SZ Komfortbelysning,BHD: 987x117x50 mm, 30 W, 100-240 V, 50/60 Hz,uten dørposisjonsbryter, med stikkontakt

Godkjenninger

Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK
--------------	-------------------------------------------