

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4140.020

Kompaktlys

Stat: 03.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4140.020 - Kompaktlys

Kompakt lampe – smal og plassbesparende lampe for bruk i koblingsskap



Funksjoner

Art.nr	SZ 4140.020
Fordeler	<p>Slankere: Ca. 50% lavere høyde og dybde, og dermed ca. 75% mindre volum enn tradisjonelle lys</p> <p>Raskere: Universalt hurtigfeste på TS-utsparingen ved hjelp av klips, skruer eller kraftige magneter (valgfritt). Skyves ganske enkelt inn fra siden eller bak, monter lys – ferdig</p> <p>Dørposisjonsbryter-tilkobling via 2-polet plugg er mulig</p> <p>Transparente lysavdekning, rillet innvendig</p>
Farge	Iht. RAL 7035
Leveringsomfang	Kompaktlys med klips- og skruefestesett Lys Lysavdekning Tilkoblingsledning Inkl. festemateriell
Nytteeffekt	14 W
Lengde tilkoblingskabel	3 m
Mounting distance screws	725 mm

Funksjoner

Ballast	Bredspennings-EVG
Tilkoblingsmuligheter	Integrert tilkoblingsledning med åpen ende Dørposisjonsbryter
Lys	Lysstofflampe T5
Kapslingsklasse	II (beskyttelsesisolert)
Stikkontakt (type)	Integrert på-/av-/dørposisjonsbryter
Cable deflection via rear possible	Ja
Light cover	Ja
Lys montasjetype	fastskruing Klips-feste Magnet-feste (tilbehør)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	1000 V AC
Merkestøtspenning fase mot fase	500 V AC
Merkeisolasjonsspenning	500 V DC/1s
Mounting distance clip/magnet	650 mm
Monteringsmuligheter	TS horisontalprofil fra takrammen: direkte TS, SE vertikalprofil: direkte SE-profiler foran og bak fra takrammen: direkte SE-profiler på siden av takrammen: direkte AE, CM, TP: med festesett magnet AE: med skinne for innvendig utbygging
Henvisning	Dørposisjonsbryter-tilkobling via 2-polet plugg er mulig
Henvisning til best.nr.	Kabelvending over bakside er mulig
Dimensjoner	Bredde: 705 mm Høyde: 59 mm Dybde: 24 mm
Driftstemperaturområde	-15 °C...45 °C
OUT_RATED_CURRENT_110_60	0,149 - 0,216 A
Driftsstrøm	0,073 - 0,127 A
Lagringstemperaturområde	-20 °C...70 °C

Funksjoner

Måledriftsspenning	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 20
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	0,6 kg
Bruttvekt	0,62 kg
Tolltariffnummer	94054990
ECLASS 8.0	27189241
Produktbeskrivelse	SZ Kompaktlys, BHD: 705x59x24 mm, 14 W, 100-240 V, 50/60 Hz, integrert, på-/av-/dørposisjonsbryter-drift, ENEC