

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4140.110 Kompaktlys

Stat: 15.12.2025 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4140.110 - Kompaktlys

Kompakt lampe – smal og plassbesparende lampe for bruk i koblingsskap



Funksjoner

Art.nr	SZ 4140.110
Fordeler	Slankere: Ca. 50% lavere høyde og dybde, og dermed ca. 75% mindre volum enn tradisjonelle lys Raskere: Universalt hurtigfeste på TS-utsparingen ved hjelp av klips, skruer eller kraftige magneter (valgfritt). Skyves ganske enkelt inn fra siden eller bak, monter lys – ferdig Dørposisjonsbryter-tilkobling via 2-polet plugg er mulig Transparente lysavdekning, rillet innvendig
Farge	Iht. RAL 7035
Leveringsomfang	Kompaktlys med klips- og skruefestesett Lys Lysavdekning Tilkoblingsledning Inkl. festemateriell
Nytteeffekt	8 W
Lengde tilkoblingskabel	3 m
Mounting distance screws	475 mm

Funksjoner

Ballast	EVG
Tilkoblingsmuligheter	Integrert tilkoblingsledning med åpen ende Dørposisjonsbryter
Lys	Lysstofflampe T5
Kapslingsklasse	II (beskyttelsesisolert)
Stikkontakt (type)	Integrert på-/av-/dørposisjonsbryter
Cable deflection via rear possible	Ja
Light cover	Ja
Lys montasjetype	fastskruing Klips-feste Magnet-feste (tilbehør)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	forutsetter nettdel
Merkestøtspenning fase mot fase	forutsetter nettdel
Merkeisolasjonsspenning	forutsetter nettdel
ved DC	0,35 A
Mounting distance clip/magnet	400 mm
Monteringsmuligheter	TS horisontalprofil fra takrammen: direkte TS, SE vertikalprofil: direkte SE-profiler foran og bak fra takrammen: direkte SE-profiler på siden av takrammen: direkte AE, CM, TP: med festesett magnet AE: med skinne for innvendig utbygging
Henvisning	Dørposisjonsbryter-tilkobling via 2-polet plugg er mulig
Henvisning til best.nr.	Kabelvending over bakside er mulig
Dimensjoner	Bredde: 455 mm Høyde: 59 mm Dybde: 24 mm
Driftstemperaturområde	-15 °C...45 °C
Lagringstemperaturområde	-20 °C...70 °C
Måledriftsspenning	24 V (DC)

Funksjoner

Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 20
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0.48
Bruttovekt	0.486
Tolltariffnummer	94054990
EAN	4028177550292
E-Number Sweden	E4302502
ECLASS 8.0	27189241