

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 4140.120 Kompaktlys

Stat: 24.12.2025 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4140.120 - Kompaktlys

Kompakt lampe – smal og plassbesparende lampe for bruk i koblingsskap



## Funksjoner

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art.nr                   | SZ 4140.120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fordeler                 | <p>Slankere: Ca. 50% lavere høyde og dybde, og dermed ca. 75% mindre volum enn tradisjonelle lys</p> <p>Raskere: Universalt hurtigfeste på TS-utsparingen ved hjelp av klips, skruer eller kraftige magneter (valgfritt). Skyves ganske enkelt inn fra siden eller bak, monter lys – ferdig</p> <p>Dørposisjonsbryter-tilkobling via 2-polet plugg er mulig</p> <p>Transparente lysavdekning, rillet innvendig</p> |
| Farge                    | Iht. RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Leveringsomfang          | Kompaktlys med klips- og skruefestesett<br>Lys<br>Lysavdekning<br>Tilkoblingsledning<br>Inkl. festemateriell                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nytteeffekt              | 14 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lengde tilkoblingskabel  | 3 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mounting distance screws | 725 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

# Funksjoner

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ballast                                         | EVG                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tilkoblingsmuligheter                           | Integrert tilkoblingsledning med åpen ende<br>Dørposisjonsbryter                                                                                                                                                                                            |
| Lys                                             | Lysstofflampe T5                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kapslingsklasse                                 | II (beskyttelsesisolert)                                                                                                                                                                                                                                    |
| Stikkontakt (type)                              | Integrert på-/av-/dørposisjonsbryter                                                                                                                                                                                                                        |
| Cable deflection via rear possible              | Ja                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Light cover                                     | Ja                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lys montasjetype                                | fastskruing<br>Klips-feste<br>Magnet-feste (tilbehør)                                                                                                                                                                                                       |
| Rated impulse withstand voltage, phase to earth | forutsetter nettdel                                                                                                                                                                                                                                         |
| Merkestøtspenning fase mot fase                 | forutsetter nettdel                                                                                                                                                                                                                                         |
| Merkeisolasjonsspenning                         | forutsetter nettdel                                                                                                                                                                                                                                         |
| ved DC                                          | 0,57 A                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mounting distance clip/magnet                   | 650 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Monteringsmuligheter                            | TS horisontalprofil fra takrammen: direkte<br>TS, SE vertikalprofil: direkte<br>SE-profiler foran og bak fra takrammen: direkte<br>SE-profiler på siden av takrammen: direkte<br>AE, CM, TP: med festesett magnet<br>AE: med skinne for innvendig utbygging |
| Henvisning                                      | Dørposisjonsbryter-tilkobling via 2-polet plugg er mulig                                                                                                                                                                                                    |
| Henvisning til best.nr.                         | Kabelvending over bakside er mulig                                                                                                                                                                                                                          |
| Dimensjoner                                     | Bredde: 705 mm<br>Høyde: 59 mm<br>Dybde: 24 mm                                                                                                                                                                                                              |
| Driftstemperaturområde                          | -15 °C...45 °C                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lagringstemperaturområde                        | -20 °C...70 °C                                                                                                                                                                                                                                              |
| Måledriftsspenning                              | 24 V (DC)                                                                                                                                                                                                                                                   |

# Funksjoner

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529 | IP 20         |
| Pakkeenhet                       | 1 stk.        |
| Nettovekt                        | 0.739         |
| Bruttovekt                       | 0.74          |
| Tolltariffnummer                 | 94054990      |
| EAN                              | 4028177550308 |
| E-Number Sweden                  | E4302503      |
| ECLASS 8.0                       | 27189241      |