

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 4140.220 Kompaktlys

Stat: 22.06.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4140.220 - Kompaktlys

Kompakt lampe – smal og plassbesparende lampe for bruk i koblingsskap



## Funksjoner

Art.nr	SZ 4140.220
Fordeler	Slankere: Ca. 50% lavere høyde og dybde, og dermed ca. 75% mindre volum enn tradisjonelle lys Raskere: Universalt hurtigfeste på TS-utsparringen ved hjelp av klips, skruer eller kraftige magneter (valgfritt). Skyves ganske enkelt inn fra siden eller bak, monter lys – ferdig Dørposisjonsbryter-tilkobling via 2-polet plugg er mulig Transparente lysavdekning, rillet innvendig
Farge	Iht. RAL 7035
Leveringsomfang	Kompaktlys med klips- og skruefestesett Lys Lysavdekning Tilkoblingsledning Inkl. festemateriell
Nytteeffekt	14 W
Lengde tilkoblingskabel	3 m
Mounting distance screws	725 mm

# Funksjoner

Ballast	Bredspennings-EVG
Tilkoblingsmuligheter	Integrert tilkoblingsledning med åpen ende Dørposisjonsbryter
Lys	Lysstofflampe T5
Kapslingsklasse	II (beskyttelsesisolert)
Stikkontakt (type)	Integrert på-/av-/dørposisjonsbryter
Light cover	Ja
Lys montasjetype	fastskruing Klips-feste Magnet-feste (tilbehør)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	1000 V AC
Merkestøtspenning fase mot fase	500 V AC
Merkeisolasjonsspenning	500 V DC/1s
Mounting distance clip/magnet	650 mm
Monteringsmuligheter	TS horisontalprofil fra takrammen: direkte TS, SE vertikalprofil: direkte SE-profiler foran og bak fra takrammen: direkte SE-profiler på siden av takrammen: direkte AE, CM, TP: med festesett magnet AE: med skinne for innvendig utbygging
Henvisning	Dørposisjonsbryter-tilkobling via 2-polet plugg er mulig
Dimensjoner	Bredde: 705 mm Høyde: 59 mm Dybde: 24 mm
Driftstemperaturområde	-15 °C...45 °C
OUT_RATED_CURRENT_110_60	0,149 - 0,216 A
Driftsstrøm	0,073 - 0,127 A
Lagringstemperaturområde	-20 °C...70 °C
Måledriftsspenning	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 20

# Funksjoner

---

Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,759 kg
Bruttovekt	0,76 kg
Tolltariffnummer	94054990
ECLASS 8.0	27189241
Produktbeskrivelse	SZ Kompaktlys, BHD: 705x59x24 mm, 14 W, 100-240 V, 50/60 Hz, integrert, på-/av-/dørposisjonsbryter-drift, cURus

# Godkjenninger

---

Godkjenninger	UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)
---------------	--