


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 4140.830

# Systembelysning LED-kompakt

Stat: 18.04.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4140.830 - Systembelysning LED-kompakt

Tilførselsspenning: 24 V DC



## Funksjoner

Art.nr	SZ 4140.830
Fordeler	Maks. EMC-kompatibilitet. Beskyttet, på grunn av drift i området sikkerhetslavspenning. Lavt energiforbruk. Lite vedlikehold på grunn av bruk av lysdioder. Dørposisjonsbryter-tilkobling mulig.
Virkemåte	Integrert gjennomgangskabling. Universelle festemuligheter. Svingbar lysjegle.
Materiale	Lyslegeme: strengpresset aluminium Lysavdekning: Polykarbonat (halogenfri) Lysender: PC-ABS
Farge	Iht. RAL 7035
Leveringsomfang	Systembelysning LED-kompakt Lys Lysavdekning Inkl. festemateriell
Mounting distance screws	450 mm

# Funksjoner

Tilkoblingsmuligheter	Innmating via plugg Dørposisjonsbryter Gjennomgangskabler (oppbygging av lysrekker)
Lys	Lysdioder, kaldhvit
Kapslingsklasse	III (SELV)
Stikkontakt (type)	Integrert på-/av-/dørposisjonsbryter
Light cover	Ja
Lys montasjetype	fastskruing Klips-feste Magnet-feste (tilbehør)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	forutsetter nettdel
Merkestøtspenning fase mot fase	forutsetter nettdel
Merkeisolasjonsspenning	forutsetter nettdel
Rated current max DC note	Ved oppbygging av lysrekker er den maksimale merkestrømstyrken 2 A
ved DC	0,12 A
Number of LEDs	30
Mounting distance clip/magnet	375 mm
Monteringsmuligheter	Direkte på skappprofilen med 25 mm raster Via magnet-monteringssett AE: med skinne for innvendig utbygging
Henvisning	Kun beregnet for bruk i apparatskap og lukkede kapslinger Ved bruk av strømadapter fra andre produsenter må man påse at disse har de nødvendige godkjenninger i henhold til bruken Ved oppbygging av lysrekker er den maksimale merkestrømstyrken 2 A
Light cone adjustment	Ja
Dimensjoner	Bredde: 430 mm Høyde: 32,8 mm Dybde: 20,64 mm
Måledriftsspenning	24 V (DC)

# Funksjoner

---

Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 20
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,37 kg
Bruttovekt	0,38 kg
Tolltariffnummer	94054990
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321
ECLASS 8.0	27189241
Produktbeskrivelse	SZ Kompaktlys LED, BHD: 430x33x21 mm, 24 V DC, integrert, på-/av-/dørposisjonsbryter-drift

# Godkjenninger

---

Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK
--------------	---