

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 4155.010 Universalbelysning

Stat: 31.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4155.010 - Universalbelysning med integrert bevegelsessensor

Apparatskåpbelysning med isolert plastkapsling, bevegelsessensor og tilførselsspenning 110 - 240 V AC 50/60 Hz.



## Funksjoner

Art.nr	SZ 4155.010
Produktbeskrivelse	Kompaktlysstoffrør 18 W med høy lyseffekt.
Fordeler	Enkel og rask montering
Materiale	Plast
Leveringsomfang	Universalbelysning Integrert bevegelsessensor Lys Lysavdekning Inkl. festemateriell
Nytteeffekt	18 W
Ballast	Bredspennings-EVG
Tilkoblingsmuligheter	Innmating via plugger Gjennomgangskabler (oppbygging av lysrekker)
Integrated motion sensor	Ja
Lys	Kompakt-lysrør, sokkel 2G11
Kapslingsklasse	I (jordingskabel)
Stikkontakt (type)	Integrert, på-/av-/bevegelsesmelder-drift

# Funksjoner

Light cover	Ja
Lys montasjetype	fastskruing
Merkestøtspenning fase mot fase	2500 V AC
Merkeisolasjonsspenning	250 V AC
Monteringsmuligheter	TS horisontalprofil fra takrammen: direkte TS, SE vertikalprofil: med adapter-vinkel TS SE-profiler foran og bak fra takrammen: med adaptervinkel TS SE-profiler på siden av takrammen: direkte AE, CM, TP: med universalvinkel AE: med skinne for innvendig utbygging
Dimensjoner	Bredde: 345 mm Høyde: 95 mm Dybde: 55 mm
Driftstemperaturområde	-15 °C...45 °C
Lagringstemperaturområde	-20 °C...70 °C
Måledriftsspenning	110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,674 kg
Bruttovekt	0,93 kg
Tolltariffnummer	94054990
ECLASS 8.0	27189241
Produktbeskrivelse	SZ Universalbelysning, BHD: 343x95x55 mm, 18 W, 110-240 V, 50/60 Hz, med integrert bevegelsessensor, VDE

# Godkjenninger

Godkjenninger	VDE
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK