

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4164.000 Burmuttere

Stat: 06.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4164.000 - Burmuttere

Brukes på skap og skinner med rettvinklet systemhulling 12,5 x 10,5 mm med trykkfjær som innføringsleppe for sikker, mekanisk og elektrisk forbindelse i sysemhullingen.



Funksjoner

Art.nr	TS 4164.000
Produktbeskrivelse	Trykkfjæren, som er laget som innførings-hjelp, garanterer en sikker mekanisk og elektrisk forbindelse i systemhullingen.
Monteringsmuligheter	På den vertikale TS, VX SE skapprofilen med adapterskinne for VX-kompatibilitet På den horisontale TS skapprofilen På den horisontale VX SE skapprofilen nede På den horisontale VX SE skapprofilen oppe, i dybden På montasjeskinner 23×23 mm På montasjehassis 23×73 mm På montasjehassis 45×88 mm På systemchassis 23×73 mm På skap og skinner med rettvinklet systemhulling 12,5 x 10,5 mm
Dimensjoner	Gjenger: M6
Gjenger	M6
Pakkeenhet	50 stk.
Nettovekt	0,4 kg
Bruttovekt	0,463 kg
Tolltariffnummer	73181692
ETIM 9	EC002358

Funksjoner

ETIM 8	EC002358
ECLASS 8.0	23110815
Produktbeskrivelse	TS Burmuttere, for gjenger M6, for fastklemming og innsetting fra siden
