

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4173.000

Montasjeskinner 23 x 23 mm

Stat: 01.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4173.000 - Montasjeskinner 23 x 23 mm for VX, TS, VX SE

For montasje på de horisontale og vertikale skappprofilene over ekstra montasjelementer.



Funksjoner

Art.nr	SZ 4173.000
Materiale	Stålplate
Overflate	Forsinket
Lengde	895 mm
Monteringsmuligheter	<p>I VX på vertikal og horisontal skapseksjoner ved bruk av TS monteringsbraketter</p> <p>I VX SE på vertikal skappprofil med feste-holdestykker i kombinasjon med adapterskinne VX</p> <p>I VX SE på horisontal profil/i tak med festebraketter i forbindelse med VX adapterskinne i dybden</p> <p>På den vertikale skappprofilen: Direkte over kombi-holdestykker TS, over adapterskinne for PS-kompatibilitet i forbindelse med holdevinkel, feste-holdestykker eller kombi-holdestykker PS.</p> <p>På den horisontale skappprofilen: Direkte over holdevinkel, montasje-holdestykker eller kombi-holdestykker PS</p>
Passer for	<p>Kapslingstype: VX</p> <p>TS</p> <p>VX SE</p> <p>Suitable for width or height or depth: 1.000 mm</p>
Pakkeenhet	12 stk.
Nettovekt	6,528 kg

Funksjoner

Bruttovekt	6,871 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	34,82 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarerert
Tolltariffnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeskrivelse	SZ Montasjeskinner 23 x 23 mm, for TS, SE, for BHD: 1000 mm, L: 895 mm

Godkjenninger

Forklaringer	PCF-declaration
--------------	-----------------