

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4315.710

Dørposisjonsbryter

Stat: 07.07.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4315.710 - Dørposisjonsbryter

med montasjetilbehør, med eller uten tilkoblingsledning.

Funksjoner

Art.nr	SZ 4315.710
Utførelse	med tilkoblingsledning
Lengde	600 mm
Merkestøtspenning fase mot fase	6000 V AC
Merkeisolasjonsspenning	400 V AC
Monteringsmuligheter	for kompaktlys
Dimensjoner	Lengde: 600 mm
Elektrisk tilkobling	240 V AC/2,5 A 125 V AC/2,5 A 24 V AC/2,5 A 24 V DC/2,5 A
Måledriftsspenning	400 V
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 40
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	0,11 kg
Bruttvekt	0,139 kg
Tolltariffnummer	85365019
ETIM 9	EC002626
ETIM 8	EC002626
ECLASS 8.0	27189266
Produktbeskrivelse	SZ Dørposisjonsbryter, med tilkoblingsledning for kompaktlys, L: 600 mm, gul

Godkjenninger

Godkjenninger

CQC
CQC-CCC

Forklaringer

Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK