

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4398.000

DIN-skinne 75 x 20 mm

Stat: 23.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4398.000 - DIN-skinne 75 x 20 mm for VX, TS, VX SE

For tunge komponenter som f.eks. støtteisolatorer eller transformatorer.



Funksjoner

Art.nr	TS 4398.000
Utførelse	ventilert
Produktbeskrivelse	For tunge komponenter som f.eks. støtteisolatorer eller transformatorer.
Materiale	Stålplate
Overflate	Forsinket
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Monteringsmuligheter	På det innerste montasjenivået på VX skapprofilen På den vertikale TS skapprofilen med festemutter 8800.808, eller med adapterskinne for VX-kompatibilitet, justert i høyden, med TS montasjeskinne 25 x 38 mm På den horisontale TS skapprofilen: i bredde, i dybde På den horisontale VX SE-skapprofilen i bredden nede og oppe eller i dybden nede og oppe med festemutter 8800.808
Passer for	Kapslingstype: VX TS VX SE Bredde: = 800 mm Dybde: = 800 mm
Pakkeenhet	4 stk.
Nettovekt	8,432 kg

Funksjoner

Bruttovekt	8,875 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	41,87 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	73269098
ETIM 9	EC001285
ETIM 8	EC001285
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	TS bæreskinne for VX, TS, VX SE, for B/D: 800 mm, perforert

Godkjenninger

Forklaringer	PCF-declaration
--------------	-----------------