

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 4579.000 Montasjestag

Stat: 22.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 4579.000 - Montasjestag for VX, TS, VX SE, TP, AX

For enkelt feste av kabelkanaler, kabelslange-holdere, berøringsbeskyttelses-avdekninger, dørmonteringer, kabeloppsamling og kabelfeste.



## Funksjoner

Art.nr	TS 4579.000
Produktbeskrivelse	For enkelt feste av kabelkanaler, kabelslange-holdere, berøringsbeskyttelses-avdekninger, dørmonteringer, kabeloppsamling og kabelfeste.
Tekniske data	Hulldiameter Ø 4,5 mm i hullraster 25 mm
Materiale	Stålplate
Overflate	Forsinket
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Lengde	790 mm
Passer til dørbredde	900 mm
Montasjemuligheter VX SE	In door width 900 mm In enclosure width 800 mm, on the inner mounting level
Monteringsmuligheter AX	In enclosure width 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
Monteringsmuligheter, AX rustfritt stål	I kapslingsbredde 800 mm I dørbredde 800 mm, i forbindelse med den dørhullprofilen
Monteringsmuligheter TS	In enclosure width/depth 800 mm, on the inner mounting level

# Funksjoner

Monteringsmuligheter TP	In TP pedestal and one-piece console pedestal width 800 mm, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
Passer for	Kapslingstype: TS VX SE TP AX Bredde/dybde: 800 mm
Pakkeenhet	20 stk.
Nettovekt	8 kg
Bruttovekt	8,1 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	37,23 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	TS montasjestag, for TS, VX SE, TP, for innvendige montasjenivået: for B/D: 800 mm, for dørbredde: 900 mm, L: 790 mm

# Godkjenninger

Forklaringer	PCF-declaration
--------------	-----------------