

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PS 4638.600 Instrumentbord

Stat: 22.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PS 4638.600 - Instrumentbord for VX, TS, VX SE, TP, PC

For programmerinsapparater osv., forberedt for montering på dørrammen Ved service kan det enkelt slås opp, med maksimal flate, etter bruk senkes det ned for å spare plass.



Funksjoner

Art.nr	PS 4638.600
Produktbeskrivelse	For programmerinsapparater osv., forberedt for montering på dørrammen Ved service kan det enkelt slås opp, med maksimal flate, etter bruk senkes det ned for å spare plass.
Materiale	Stålplate
Farge	RAL 7035
Oppstillingsflate	Bredde: 413 mm Dybde: 400 mm
Passer til dørbredde	600 mm
Monteringsmuligheter	På dørrammen For montering på flater
Belastning	maks 300 N
Oppstillingsflate	Bredde: 413 mm Dybde: 400 mm
Passer for	Kapslingstype: VX TS VX SE PC

Funksjoner

Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	3,471 kg
Bruttovekt	3,671 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	14,5 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	94039910
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Produktbeskrivelse	PS instrumentbord, for VX, TS, VX SE, PC for dørbredde 600 mm