

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PC 4650.100 PC-skapsystem

Stat: 01.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PC 4650.100 - PC-skapsystem Rustfritt stål

PC-skapsystemer basert på VX SE i rustfritt stål 1.4301, (AISI 304). Samme konstruksjonsprinsipp som stålplate PC. Praktisk bakdør gir enkel tilgang ved servicearbeid. God adgangsbeskyttelse med faste sidevegger og tak, samt innvendig låsing av dør med vindu samt låsbar tastaturskuff.



Funksjoner

Art.nr	PC 4650.100
Utførelse	Rustfritt stål
Materiale	Kapsling: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Dør på baksiden: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm Bunnplater: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Monitorfelt: Ettlags sikkerhetsglass, 4 mm
Overflate	Børstet, ruhet 400
Leveringsomfang	Kapsling lukket øverst og i siden Dør bak med låsestang Dør med vindu, låst fra innsiden Apparathyll Tastaturskuff med front som kan slås ned for håndleddstøtte og musmatte-klaff Låsinnsetts, lås nr. 3524 E Dør nede med låsestang Bunnplate, delt

Funksjoner

Dimensjoner	Bredde: 600 mm Høyde: 1.600 mm Dybde: 630 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 55
Kapslingsgrad NEMA	NEMA 12
Grunnmateriale	Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	115 kg
Bruttovekt	120,5 kg
Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC002502
ETIM 8	EC002502
ECLASS 8.0	27180501
Produktbeskrivelse	PC PC-skapsystemer, BHD: 600x1600x630 mm, rustfritt stål 1.4301, med Tastaturskuff

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Sertifikater	Overflate
Forklaringer	Produsenterklæring Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK