


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PC 4650.150 PC-skapsystem

Stat: 21.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PC 4650.150 - PC-skapsystem Rustfritt stål

PC-skapsystemer basert på VX SE i rustfritt stål 1.4301, (AISI 304). Samme konstruksjonsprinsipp som stålplate PC. Praktisk bakdør gir enkel tilgang ved servicearbeid. God adgangsbeskyttelse med faste sidevegger og tak, samt innvendig låsing av dør med vindu samt låsbar tastaturskuff.



Funksjoner

| | |
|-----------------|---|
| Art.nr | PC 4650.150 |
| Utførelse | Rustfritt stål med dør med vindu, tastaturskuff og apparathyll |
| Materiale | Kapsling: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Dør på baksiden: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm Bunnplater: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Monitorfelt: Ettlags sikkerhetsglass, 4 mm |
| Overflate | Børstet, ruhet 400 |
| Leveringsomfang | Kapsling lukket øverst og i siden Dør bak med låsestang Dør med vindu, låst fra innsiden Apparathyll Tastaturskuff med front som kan slås ned for håndleddstøtte og musmatte-klaff Låsinnsets, lås nr. 3524 E Dør nede med låsestang Bunnplate, delt |

Funksjoner

| | |
|----------------------------------|---|
| Dimensjoner | Bredde: 600 mm Høyde: 1.600 mm Dybde: 630 mm |
| Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529 | IP 55 |
| Kapslingsgrad NEMA | NEMA 12 |
| Grunnmateriale | Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304) |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettovekt | 98,5 kg |
| Bruttovekt | 100,8 kg |
| Tolltariffnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002502 |
| ETIM 8 | EC002502 |
| ECLASS 8.0 | 27180501 |
| Produktbeskrivelse | PC PC enclosure system, WHD: 600x1600x630 mm, Stainless Steel, 1.4301, with keyboard drawer |

Godkjenninger

| | |
|--------------|-------------------|
| Sertifikater | Overflate |
| Forklaringer | Samsvarserklæring |