

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4694.000 Montasjestag

Stat: 05.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4694.000 - Montasjestag for VX, TS, VX SE, TP, AX

For enkelt feste av kabelkanaler, kabelslange-holdere, berøringsbeskyttelses-avdekninger, dørmonteringer, kabeloppsamling og kabelfeste.



Funksjoner

Art.nr	TS 4694.000
Produktbeskrivelse	For enkelt feste av kabelkanaler, kabelslange-holdere, berøringsbeskyttelses-avdekninger, dørmonteringer, kabeloppsamling og kabelfeste.
Tekniske data	Hulldiameter Ø 4,5 mm i hullraster 25 mm
Materiale	Stålplate
Overflate	Forsinket
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Lengde	340 mm
Monteringsmuligheter VX	In enclosure width/depth 400 mm, on the outer mounting level
Montasjemuligheter VX SE	In enclosure width/depth 400 mm, on the outer mounting level
Monteringsmuligheter AX	In door width 400 mm, with cam lock
Monteringsmuligheter TS	In enclosure width/depth 400 mm, on the outer mounting level
Monteringsmuligheter TP	In TP pedestal and one-piece console pedestal, in enclosure depth 400 mm, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
Montasjemuligheter VX sokkel	I sokkelbredde/-dybde 400 mm på sokkelpanelene, i forbindelse med sokkelutbyggingsvinkel

Funksjoner

Passer for	Kapslingstype: VX TS VX SE TP AX Bredde/dybde: 400 mm
Passer for	Sokkelsystem VX
Pakkeenhet	20 stk.
Nettovekt	3,2 kg
Bruttovekt	3,52 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	13,5 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	TS montasjestag, for VX, TS, VX SE, TP, for utvendig montasjenivå: for B/D x 400 mm, L,: 340 mm

Godkjenninger

Forklaringer	PCF-declaration
--------------	-----------------