

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 4695.000 Montasjestag

Stat: 21.06.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 4695.000 - Montasjestag for VX, TS, VX SE, TP, AX

For enkelt feste av kabelkanaler, kabelslange-holdere, berøringsbeskyttelses-avdekninger, dørmonteringer, kabeloppsamling og kabelfeste.



## Funksjoner

Art.nr	TS 4695.000
Produktbeskrivelse	For enkelt feste av kabelkanaler, kabelslange-holdere, berøringsbeskyttelses-avdekninger, dørmonteringer, kabeloppsamling og kabelfeste.
Tekniske data	Hulldiameter Ø 4,5 mm i hullraster 25 mm
Materiale	Stålplate
Overflate	Forsinket
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Lengde	440 mm
Monteringsmuligheter VX	In enclosure depth 500 mm
Montasjemuligheter VX SE	In enclosure depth 500 mm, on the outer mounting level
Monteringsmuligheter AX	In door width 500 mm, with cam lock I dørbredde 500 mm med 3-punkts låssystem, i den hengslede døren
Monteringsmuligheter, AX rustfritt stål	I dørbredde 500 mm, i hengslet dør, i forbindelse med dørhullprofilen
Monteringsmuligheter TS	In enclosure width/depth 500 mm, on the outer mounting level
Monteringsmuligheter AE	In enclosure width/height 500 mm, in conjunction with rail for interior installation AE

# Funksjoner

Monteringsmuligheter TP	In TP pedestal and one-piece console pedestal, in enclosure depth 500 mm, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
Passer for	Kapslingstype: VX TS VX SE TP AX AE Bredde/dybde: 500 mm
Pakkeenhet	20 stk.
Nettovekt	4,4 kg
Bruttovekt	4,603 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	21 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarerert
Tolltariffnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	TS montasjestag, for VX, TS, VX SE, TP, for utvendig montasjenivå: for B/D x 500 mm, L.: 440 mm

# Godkjenninger

Forklaringer	PCF-declaration
--------------	-----------------