

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4934.000

DIN-skinne TH 35/15

Stat: 23.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4934.000 - DIN-skinne TH 35/15 nach EN 60 715 for VX, TS, VX SE

For snappfesting av klemmer eller andre komponenter med snappteknologi iht. EN 60 715.

Funksjoner

Art.nr	SZ 4934.000
Produktbeskrivelse	For snappfesting av klemmer eller andre komponenter med snappteknologi iht. EN 60 715.
Materiale	Stålplate
Overflate	Forsinket
Lengde bæreskinne	555 mm
Montasjemuligheter AX sokkel	I sokkelbredde 600 mm
Passer for	Kapslingstype: VX TS Bredde: = 600 mm Dybde: = 600 mm
Passer for	Sokkelsystem AX
Pakkeenhet	6 stk.
Nettovekt	1,74 kg
Bruttovekt	1,98 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	9,57 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	73269098
ETIM 9	EC001285
ETIM 8	EC001285
ECLASS 8.0	27400602

Funksjoner

Produktbeskrivelse

SZ Bæreskinner TH 35/15 to EN 60 715, for TS, SE, for B/D: 600 mm, L: 555 mm

Godkjenninger

Forklaringer

PCF-declaration