

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4935.000

DIN-skinne TH 35/15

Stat: 23.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4935.000 - DIN-skinne TH 35/15 nach EN 60 715 for VX, TS, VX SE

For snappfesting av klemmer eller andre komponenter med snappteknologi iht. EN 60 715.

Funksjoner

Art.nr	SZ 4935.000
Produktbeskrivelse	For snappfesting av klemmer eller andre komponenter med snappteknologi iht. EN 60 715.
Materiale	Stålplate
Overflate	Forsinket
Lengde bæreskinne	755 mm
Montasjemuligheter AX sokkel	I sokkelbredde 800 mm
Passer for	Kapslingstype: VX TS Bredde: = 800 mm Dybde: = 800 mm
Passer for	Sokkelsystem AX
Pakkeenhet	6 stk.
Nettovekt	2,64 kg
Bruttovekt	2,882 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	13,02 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	73269098
ETIM 9	EC001285
ETIM 8	EC001285
ECLASS 8.0	27400602

Funksjoner

Produktbeskrivelse

SZ Bæreskinner TS 35/15 to EN 60 715, for TS, SE, for B/D: 800 mm,
L: 755 mm

Godkjenninger

Forklaringer

PCF-declaration