

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4943.000

C-profilskinner 30/15

Stat: 31.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4943.000 - C-profilskinner 30/15 nach EN 60 715 for VX, TS, VX SE

For direkte montering på den horisontale skappprofilen eller på den vertikale skappprofilen ved hjelp av ekstra montasjeelementer



Funksjoner

Art.nr	SZ 4943.000
Materiale	Stålplate
Overflate	Forsinket
Lengde	455 mm
Monteringsmuligheter	På det innerste montasjenivået på VX skappprofilen På den vertikale TS, VX SE skappprofilen med festemutter TS 8800.808 eller adapterskinne for VX-kompatibilitet På den horisontale VX SE skappprofilen i bredden oppe og nede På den horisontale VX SE skappprofilen nederst (uten montasjeplate) og på toppen ved hjelp av festemutter 8800.808 På den horisontale TS skappprofilen I bredden eller dybden på AX 3-delt. Avhengig av monteringssituasjonen må skinnen forkortes til ønsket størrelse.
Passer for	Kapslingstype: VX TS Veggskap AX, 3-delt Bredde/dybde: 500 mm
Pakkeenhet	6 stk.
Nettovekt	1,8 kg

Funksjoner

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	9,11 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	73269098
ETIM 9	EC000386
ETIM 8	EC000386
ECLASS 8.0	27400602
Produktbeskrivelse	SZ C-profilskinner, 30/15 to EN 60 715, for TS, SE, for B/D: 500 mm, L: 455 mm

Godkjenninger

Forklaringer	PCF-declaration
--------------	-----------------