

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4945.000

C-profilskinner 30/15

Stat: 14.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4945.000 - C-profilskinner 30/15 nach EN 60 715 for VX, TS, VX SE

For direkte montering på den horisontale skapprofilen eller på den vertikale skapprofilen ved hjelp av ekstra montasjeelementer



Funksjoner

Art.nr	SZ 4945.000
Materiale	Stålplate
Overflate	Forsinket
Lengde	755 mm
Monteringsmuligheter	På det innerste montasjenivået på VX skapprofilen På den vertikale TS, VX SE skapprofilen med festemutter TS 8800.808 eller adapterskinne for VX-kompatibilitet På den horisontale VX SE skapprofilen i bredden oppe og nede På den horisontale VX SE skapprofilen nederst (uten montasjeplate) og på toppen ved hjelp av festemutter 8800.808 På den horisontale TS skapprofilen I bredden eller dybden på AX 3-delt. Avhengig av monteringssituasjonen må skinnen forkortes til ønsket størrelse.
Montasjemuligheter VX sokkel	I sokkelbredde 800 mm på sokkelpanelene, i forbindelse med holde-/avstandsstykke
Montasjemuligheter AX sokkel	I sokkelbredde 800 mm, i forbindelse med innvendig torx-plateskruer

Funksjoner

Passer for	Kapslingstype: VX TS Veggskap AX, 3-delt Bredde/dybde: 800 mm
Passer for	Sokkelsystem AX Sokkelsystem VX
Pakkeenhet	6 stk.
Nettovekt	3 kg
Bruttovekt	3,21 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	12,6 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	73269098
ETIM 9	EC000386
ETIM 8	EC000386
ECLASS 8.0	27400602
Produktbeskrivelse	SZ C-profilskinner, 30/15 to EN 60 715, for TS, SE, for B/D: 800 mm, L: 755 mm

Godkjenninger

Forklaringer	PCF-declaration
--------------	-----------------