


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CM 5001.081 Kabelfangskinner

Stat: 23.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CM 5001.081 - Kabelfangskinner C-Profil, für Montageplatten, for VX, TS, VX SE, TP

For strekkavlastning under kabelinnføringen. Lengden til kabelfangskinnen er tilpasset bredden til montasjeplaten. Festevingene som er inkludert i leveransen muliggjør tre forskjellige montagesituasjoner på montasjeplaten.

Funksjoner

Art.nr	CM 5001.081
Produktbeskrivelse	For strekkavlastning under kabelinnføringen. Lengden til kabelfangskinnen er tilpasset bredden til montasjeplaten. Festevingene som er inkludert i leveransen muliggjør tre forskjellige montagesituasjoner på montasjeplaten.
Materiale	Stålplate
Overflate	Forsinket
Leveringsomfang	Inkl. to festevinger og festeskruer
Monteringsmuligheter	rett, med 23 mm avstand til montasjeplaten rett, med 10 mm avstand til montasjeplaten bøyd, til montasjeplaten
Montasjemuligheter VX sokkel	I sokkelbredde/-dybde 800 mm ved montering av sokkel-hjørneprofiler, i forbindelse med innvendig torx-plateskruer
Montasjemuligheter VX sokkel, rustfritt stål	I sokkelbredde 800 mm, i forbindelse med innvendige torx-skruer M6 og mutter M6
Passer for	Sokkelsystem VX Sokkelsystem VX, rustfritt stål
Dimensjoner	Lengde: 699 mm
Passer for	Kapslingstype: VX TS VX SE TP Kompaktapparatskap HD Bredde: = 800 mm

Funksjoner

Passer for bredde	800 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,705 kg
Bruttovekt	0,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	1,7 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	73269098
ETIM 9	EC000322
ETIM 8	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Produktbeskrivelse	CM kabelfangskinne C-profil, for montasjeplater for TS, VX SE, TP, for B: 800 mm