

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CM 5110.500

# Kompaktsystemskap CM

Stat: 06.04.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CM 5110.500 - Kompaktsystemskap CM

Kapsling med dør i stålplate med montasjeplate og åpen bunn for feste av bunnplater. Kapslingsgrad IP 55. Symbiose av kapslingsfordeler fra Rittal kompaktapparatskap og utbyggingsvariasjonene til rekkeskapsystemet TS 8. Montasjehullister i døren for hurtig feste av montasjestag, kabelslangeholdere og avdekninger.



## Funksjoner

Art.nr	CM 5110.500
Materiale	Skap: Stålplate 1,5 mm Dør: Stålplate 2,0 mm, innskummet PU-pakning helt rundt Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm
Overflate	Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk Montasjeplate: forsinket
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Kapsling med hengslet(e) dør(er) 3-punkts låssystem med splittlåsinnsetts Montasjeplate Bunn åpen for individuell kabelinnføring
Kapslingsgrad NEMA	NEMA 12 ved valg av egnet bunnplate eller avslutningsplate
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 55 ved valg av egnet bunnplate eller avslutningsplate
IK-kode	IK08
Dimensjoner	Bredde: 600 mm Høyde: 800 mm Dybde: 400 mm
Mål montasjeplate (B x H)	540 mm x 755 mm

## Funksjoner

Antall dører	1
Valgfri dørhengsling	Ja
Grunnmateriale	Stålplate
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	36,05 kg
Bruttovekt	38,1 kg
Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	CM Kompaktsystemskap, BHD: 600 x 800 x 400 mm, stålplate, med montasjeplate, en-dørs, bunn åpen

## Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK