

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CM 5112.500

## Kompaktsystemskap CM

Stat: 01.05.2024 (Kilde: [rittal.com/no-no](https://www.rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CM 5112.500 - Kompaktsystemskap CM

Kapsling med dør i stålplate med montasjeplate og åpen bunn for feste av bunnplater. Kapslingsgrad IP 55. Symbiose av kapslingsfordeler fra Rittal kompaktapparatskap og utbyggingsvariasjonene til rekkeskapsystemet TS 8. Montasjehullister i døren for hurtig feste av montasjestag, kabelslangeholdere og avdekninger.



## Funksjoner

|                                 |                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestillingsnr.                  | CM 5112.500                                                                                                                               |
| Materiale                       | Skap: Stålplate 1,5 mm<br>Dør: Stålplate 2,0 mm, innskummet PU-pakning helt rundt<br>Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm                     |
| Overflate                       | Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk<br>Montasjeplate: forsinket                                              |
| Farge                           | RAL 7035                                                                                                                                  |
| Leveringsomfang                 | Kapsling med hengslet(e) dør(er)<br>3-punkts låssystem med splittlåsinnsetts<br>Montasjeplate<br>Bunn åpen for individuell kabelinnføring |
| Kapslingsgrad NEMA              | NEMA 12 ved valg av egnet bunnplate eller avslutningsplate                                                                                |
| Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529 | IP 55 ved valg av egnet bunnplate eller avslutningsplate                                                                                  |
| IK-kode                         | IK08                                                                                                                                      |
| Dimensjoner                     | Bredde: 600 mm<br>Høyde: 1.200 mm<br>Dybde: 300 mm                                                                                        |
| Mål montasjeplate (B x H)       | 540 mm x 1.155 mm                                                                                                                         |

## Funksjoner

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Antall dører         | 1             |
| Valgfri dørhengsling | Ja            |
| Grunnmateriale       | Stålplate     |
| Pakkeenhet           | 1 stk.        |
| Vekt/VE              | 52 kg         |
| Tolltariffnummer     | 94032080      |
| EAN                  | 4028177479708 |
| ETIM 7.0             | EC000261      |
| ECLASS 8.0           | 27180101      |

## Godkjenninger

|               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| Godkjenninger | UL + C-UL (listed)                        |
| Forklaringer  | Samsvarserklæring<br>Samsvarserklæring UK |