

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5301.245

## Sidevegg, delt vertikalt

Stat: 22.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](https://www.rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5301.245 - Sidevegg, delt vertikalt for VX IT

Sidevegger, vertikaldelt, for VX IT



## Funksjoner

Art.nr	VX 5301.245
Fordeler	Enkel håndtering Enkel lukking med hurtiglåser Optimal tilgang til alle monteringskomponenter Mulig å åpne ved hjelp av låseelementene innenfor, noe som forutsetter fri tilgang gjennom førene, men likevel øker tilgangssikkerheten betydelig Alltid mulig med komplett demontering av de enkelte sidedelene uten bruk av verktøy
Materiale	Stålplate
Overflate	Pulverlakkert
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	2 sidedeler Montasjeskinne 6 hengsler 4 hurtiglåser Inkl. festemateriell
Montasjetips	Tilgang via dørene foran og bak skal være garantert
Passer for	Kapslingstype: VX IT Høyde: = 2.200 mm Dybde: = 1.200 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 20

# Funksjoner

Grunnmateriale	Stålplate
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	35 kg
Bruttovekt	36,4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	138,7 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	94039910
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
Produktbeskrivelse	Side panel, divided vertically for VX IT, for enclosure height 2,200 mm, for enclosure depth 1,200 mm, sheet steel, powder coated, RAL 7035, IP degree of protection in accordance with IEC 60529: IP 20