


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.257

Sidevegger, horisontaldelt

Stat: 15.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.257 - Sidevegger, horisontaldelt for VX IT

Sidevegger, horisontaldelt, for VX IT

Funksjoner

Art.nr	VX 5301.257
Produktbeskrivelse	For lukking av IT-skapsystemer i enkelttoppstilling eller rekkemontering.
Fordeler	Enkel håndtering Verktøyfri inn- og utheking av sideveggen er mulig Låsing med sikkerhetslås 3524 E Integrert innvendig forrigling
Materiale	Stålplate
Overflate	Pulverlakkert
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Overdel Underdel 6 montasjevinkler 2 låsedeler Inkl. festemateriell
Passer for	Kapslingstype: VX IT Høyde: = 2.200 mm Dybde: = 1.000 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 20
Grunnmateriale	Stålplate
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	19,4 kg
Bruttovekt	19,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	75,4 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart

Funksjoner

Tolltariffnummer	94039910
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
Produktbeskrivelse	Side panel, divided horizontally for VX IT for sealing IT enclosure systems in stand-alone or baying arrangement. For enclosure height 2,200 mm, for enclosure depth 1,000 mm.