

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 5301.310**

**Rekkemonteringsbrakett, utenpå, 3 mm**

Stat: 19.06.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5301.310 - Rekkemonteringsbrakett, utenpå, 3 mm for VX IT

For sammenkobling av VX IT-rammeverk som skal skilles fra hverandre med et skott, eller ved utskifting av et formontert skap med en modell med samme utførelse, eller for utskifting av integrert rammeverk med en Rittal LCP-kjøleløsning.



## Funksjoner

Art.nr	VX 5301.310
Fordeler	Senere utskifting av rack eller LCP-enheter er mulig Sørger for den nødvendige rekkemonteringsavstanden på 3 mm, for å kunne foreta ombygginger senere
Anvendelsesområder	For senere utskifting av rack eller LCP-enheter For senere inn-/utmontering av skillevegger, én del, kan skyves inn
Materiale	Stålplate
Overflate	forsinket
Leveringsomfang	4 rekkemonteringsbraketter, utenpå, 3 mm Pakning, 8 m Inkl. festemateriell
Henvisning	Innenfor en skaprekke økes det utvendige målet per skap med 2 mm Den maksimalt oppnåelige kapslingsgraden IP iht. IEC 60 529, er IP 20
Passer for	Kapslingstype: VX IT
Pakkeenhet	4 stk.
Nettovekt	0,78 kg

# Funksjoner

Bruttovekt	0,86 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	3,4 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	73269098
ETIM 9	EC002622
ECLASS 8.0	27189263
Produktbeskrivelse	Rekkeforbinder, utvendig, 3 mm, for VX , VX IT. For senere utskifting av rack eller LCP-enheter, for senere inn-/utmontering av skillevegger, én del, kan skyves inn