

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.326

Nivåføtter

Stat: 02.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.326 - Nivåføtter med innvendig justering for VX IT

Nivelleringsfot med innvendig justering, for utligning av ujevnheter i underlaget



Funksjoner

Art.nr	VX 5301.326
Produktbeskrivelse	Montasjevinkelen brukes til forskyvning og feste av nivåfoten under skaprammen innvendig, for å kunne justere nivåfoten fra innsiden av huset komfortabelt ved hjelp av sekskantskruen som er integrert i nivåfoten.
Leveringsomfang	4 nivåføtter M12 med torx-hode TX30 4 montasjevinkler Inkl. festemateriell
Belastning	Maks. tillatt statisk last: 3000 N per nivåfot
Nivelleringsområde	18 - 63 mm
Pakkeenhet	4 stk.
Nettovekt	0,76 kg
Bruttovekt	0,796 kg
Tolltariffnummer	73269098
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003

Funksjoner

Produktbeskrivelse

Nivelleringsfot, M12 med innvendig justering, for VX IT, for utligning av høydeforskjeller som skyldes ujevnheter i underlaget, inkl. festevinkel for forskyvning av montasjested innvendig i skapet, for komfortabel betjening innenfra vha. integrert unbrako i hodet på nivelleringsfoten.