

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5301.333

# Bunnplate-modul, én del, med børstelist

Stat: 23.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5301.333 - Bunnplate-modul, én del, med børsteliste for VX IT

For målrettet kabelinnføring nedenfra.

## Funksjoner

Art.nr	VX 5301.333
Utførelse	én del, med børsteliste
Produktbeskrivelse	For målrettet kabelinnføring nedenfra.
Materiale	Modulplate: Stålplate Børsteliste: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfri Modulplate: Stålplate Børsteliste: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfri
Overflate	Modulplate: forsinket
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Montasjetips	Kombinasjonen av flere bunnplatemoduler er nødvendig for å lukke bunnen i VX IT helt Bunnplate-modulene kan kombineres og byttes med andre bunnmoduler med en dybde på 237,5 mm
Henvisning	Bunnplate-moduler med børsteliste ikke egnet for anvendelser med kapslingsgrad iht. IEC 60 529
Dimensjoner	Dybde: 237,5 mm
Passer for	Kapslingstype: VX IT Bredde: = 800 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	1,82 kg
Bruttovekt	2,06 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	7,7 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart

# Funksjoner

---

Tolltariffnummer	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	VX IT Flenseplate-modul med børstelist, WxD 800x237,5 mm, i ett stykke stålplate