

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.334

Bunnplate-modul, flere deler, med børstelist, ekstra tett

Stat: 23.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.334 - Bunnplate-modul, flere deler, med børstelist, ekstra tett for VX IT

For målrettet kabelinnføring nedenfra.



Funksjoner

Art.nr	VX 5301.334
Utførelse	to deler, med børstelist
Produktbeskrivelse	For målrettet kabelinnføring nedenfra. Spesielle børstelister med vekselvis forskjøvede børster gir, ved korrekt kabelinnføring, bedre tetning mot omgivelsen og effektiviserer dermed klimatiseringen. På grunn av den todelte utførelsen kan bunnmodulen utvides også ved ledninger som allerede er installert.
Materiale	Modulplate: Stålplate Børstelist: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfri
Overflate	Modulplate: forsinket
Leveringsomfang	2 modulplatehalvdeler inkl. børstelister, ekstra tett Inkl. festemateriell
Montasjetips	Kombinasjonen av flere bunnplatemoduler er nødvendig for å lukke bunnen i VX IT helt Bunnplate-modulene kan kombineres og byttes med andre bunnmoduler med en dybde på 237,5 mm
Henvisning	Bunnplate-moduler med børstelist ikke egnet for anvendelser med kapslingsgrad iht. IEC 60 529
Dimensjoner	Dybde: 237,5 mm
Passer for	Kapslingstype: VX IT Bredde: = 600 mm

Funksjoner

Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	1,4 kg
Bruttovekt	1,56 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	5,9 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	VX IT Flenseplate modul med børstelist, WxD 600x237.5mm, to deler, stålplate