



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.335

**Bunnplate-modul, flere deler, med
børstelist, ekstra tett**

Stat: 22.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.335 - Bunnplate-modul, flere deler, med børstelist, ekstra tett for VX IT

For målrettet kabelinnføring nedenfra.



Funksjoner

| | |
|--------------------|---|
| Art.nr | VX 5301.335 |
| Utførelse | to deler, med børstelist |
| Produktbeskrivelse | For målrettet kabelinnføring nedenfra. Spesielle børstelister med vekselvis forskjøvede børster gir, ved korrekt kabelinnføring, bedre tetning mot omgivelsen og effektiviserer dermed klimatiseringen. På grunn av den todelte utførelsen kan bunnmodulen utvides også ved ledninger som allerede er installert. |
| Materiale | Modulplate: Stålplate Børstelist: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfri to deler, med børstelist |
| Overflate | Modulplate: forsinket |
| Leveringsomfang | 2 modulplatehalvdeler inkl. børstelister, ekstra tett Inkl. festemateriell |
| Montasjetips | Kombinasjonen av flere bunnplatemoduler er nødvendig for å lukke bunnen i VX IT helt Bunnplate-modulene kan kombineres og byttes med andre bunnmoduler med en dybde på 237,5 mm |
| Henvisning | Bunnplate-moduler med børstelist ikke egnet for anvendelser med kapslingsgrad iht. IEC 60 529 |
| Dimensjoner | Dybde: 237,5 mm |

Funksjoner

| | |
|--------------------------------|--|
| Passer for | Kapslingstype: VX IT Bredde: = 800 mm |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettovekt | 2 kg |
| Bruttovekt | 2,14 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 8,2 kg CO2 eq (Cat B) |
| Merknad som gjelder PCF-klasse | Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarerert |
| Tolltariffnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Produktbeskrivelse | VX IT gland plate module with brush strip, for width 800 mm, W x D 600 x 237.5 mm, two-piece, sheet steel |