

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5301.348

# Bunnplate-modul for kabelinnføring på siden

Stat: 23.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5301.348 - Bunnplate-modul for kabelinnføring på siden for VX IT

På begge sider med justerbar åpning og børstelister. På grunn av sideåpningene kan bunnplate-modulen ettermonteres også når ledningene allerede er installert.

## Funksjoner

Art.nr	VX 5301.348
Produktbeskrivelse	På begge sider med justerbar åpning og børstelister. På grunn av sideåpningene kan bunnplate-modulen ettermonteres også når ledningene allerede er installert.
Materiale	Modulplate: Stålplate Børstelist: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfri
Overflate	Modulplate: forsinket
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Montasjetips	Kombinasjonen av flere bunnplatemoduler er nødvendig for å lukke bunnen i VX IT helt Bunnplate-modulene kan kombineres og byttes med andre bunnmoduler med en dybde på 237,5 mm
Henvisning	Bunnplate-moduler med børstelist ikke egnet for anvendelser med kapslingsgrad iht. IEC 60 529
Passer for	Kapslingstype: VX IT Bredde: = 800 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	2 kg
Bruttovekt	2,36 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	9 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	94039910
ETIM 9	EC002620

# Funksjoner

---

ECLASS 8.0

27189261

---

Produktbeskrivelse

VX IT Flenseplate-modul, side kabelinngang, BxD 800x237,5 mm, stålplate