


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5301.423

# Aluminiumsdør med vindu, én del

Stat: 13.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5301.423 - Aluminiumsdør med vindu, én del for VX IT

For å bytte eksisterende dører.



## Funksjoner

Art.nr	VX 5301.423
Produktbeskrivelse	For å bytte eksisterende dører.
Materiale	Rammer: Aluminiumsprofil Vertikal profil: Aluminium, eloksert Horisontal profil: Aluminium, lakkert Vindu: Ettlags sikkerhetsglass, 3 mm
Farge	Komforthåndtak VX, hengsler, horisontal profil: RAL 9005 Vertikal profil: sølvfarget
Leveringsomfang	Dør med komforthåndtak VX for profilhalvsylinder med sikkerhetslås 3524 E 3 hengsler 180°, montert Inkl. festemateriell
Montasjetips	For en døråpningsvinkel på 180° under rekkemontering trengs en 180° rekkehengsel
Henvisning	Døråpningsvinkel ved enkeltoppstilling maks. 240° Døråpningsvinkel ved rekkemontering maks. 105°
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 55

# Funksjoner

Passer for	Kapslingstype: VX IT Bredde: = 800 mm Høyde: = 2.000 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	16,142 kg
Bruttovekt	17,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	65,5 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Produktbeskrivelse	Glassdør i aluminium for VX IT, 800x2000 mm, RAL 9005