


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5301.437

# Stålplatedør med vindu, delt vertikalt

Stat: 08.07.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5301.437 - Stålplatedør med vindu, delt vertikalt for VX IT

For å bytte eksisterende dører. På grunn av den lille svingradiusen til enkeltdørene kan avstanden mellom de enkelte skaprekkene reduseres.



## Funksjoner

Art.nr	DK 5301.437
Produktbeskrivelse	For å bytte eksisterende dører. Med vindu lagt bak og 4-punkt sylinderlåsDen delte utførelsen muliggjør romoptimal oppstilling av skapene og samtidig best mulig tilgang takket være liten avstand mellom de enkelte skaprekkene.
Materiale	Rammer: Stålplate Vindu: Ettlags sikkerhetsglass, 3 mm
Overflate	Pulverlakkert
Farge	Rammer: RAL 7035 Komforthåndtak VX, hengsler: RAL 9005
Leveringsomfang	Dør, delt vertikalt, med komforthåndtak VX for profilhalvsylinder med sikkerhetslås 3524 E, høyre 4 hengsler 180°, montert per dørhalvdel Inkl. festemateriell

# Funksjoner

Montasjetips	For en døråpningsvinkel på 180° under rekkemontering trengs en 180° rekkehengsel
Henvisning	Døråpningsvinkel ved enkeltoppstilling maks. 240° Døråpningsvinkel ved rekkemontering maks. 160°
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 55
Passer for	Kapslingstype: VX IT Bredde: = 800 mm Høyde: = 2.000 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	32,7 kg
Bruttovekt	33,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	126,5 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Produktbeskrivelse	Plater med glassglass, vertikalt delt for VX IT, 800x2000 mm, RAL 7035