


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5301.437

Stålplatedør med vindu, delt vertikalt

Stat: 21.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5301.437 - Stålplatedør med vindu, delt vertikalt for VX IT

For å bytte eksisterende dører. På grunn av den lille svingradiusen til enkeltdørene kan avstanden mellom de enkelte skaprekkene reduseres.



Funksjoner

| | |
|--------------------|---|
| Art.nr | DK 5301.437 |
| Produktbeskrivelse | For å bytte eksisterende dører. Med vindu lagt bak og 4-punkt sylinderlåsDen delte utførelsen muliggjør romoptimal oppstilling av skapene og samtidig best mulig tilgang takket være liten avstand mellom de enkelte skaprekkene. |
| Materiale | Rammer: Stålplate Vindu: Ettlags sikkerhetsglass, 3 mm |
| Overflate | Pulverlakkert |
| Farge | Rammer: RAL 7035 Komforthåndtak VX, hengsler: RAL 9005 |
| Leveringsomfang | Dør, delt vertikalt, med komforthåndtak VX for profilhalvsylinder med sikkerhetslås 3524 E, høyre 4 hengsler 180°, montert per dørhalvdel Inkl. festemateriell |

Funksjoner

| | |
|----------------------------------|--|
| Montasjetips | For en døråpningsvinkel på 180° under rekkemontering trengs en 180° rekkehengsel |
| Henvisning | Døråpningsvinkel ved enkeltoppstilling maks. 240° Døråpningsvinkel ved rekkemontering maks. 160° |
| Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529 | IP 55 |
| Passer for | Kapslingstype: VX IT Bredde: = 800 mm Høyde: = 2.000 mm |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettovekt | 32,7 kg |
| Bruttovekt | 33,2 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 126,5 kg CO2 eq (Cat B) |
| Merknad som gjelder PCF-klasse | Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart |
| Tolltariffnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000747 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |
| Produktbeskrivelse | Plater med glassglass, vertikalt delt for VX IT, 800x2000 mm, RAL 7035 |