

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5301.453

Aluminiums-stålplatedør, ventilert

Stat: 17.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5301.453 - Aluminiums-stålplatedør, ventilert for VX IT

For å bytte eksisterende dører. Den ledige flaten i platedelen er ca. 85 %.



Funksjoner

Art.nr	DK 5301.453
Produktbeskrivelse	For å bytte eksisterende dører. Den ledige flaten i platedelen er ca. 85 %.
Materiale	Rammer: Aluminiumsprofil Ventilasjonsgritter: stålplate Vertikal profil: Aluminium, eloksert Horizontal profil: Aluminium, lakkert
Farge	Komforthåndtak VX, hengsler, horisontal profil, ventilasjonsgritter: RAL 9005 Vertikal profil: sølvfarget
Leveringsomfang	Dør med komforthåndtak for profilhalvsylinder med sikkerhetslås 3524 E 3 hengsler 180°, montert Inkl. festemateriell
Montasjetips	For en døråpningsvinkel på 180° under rekkemontering trengs en 180° rekkehengsel

Funksjoner

Henvisning	Døråpningsvinkel ved enkeltoppstilling maks. 240° Døråpningsvinkel ved rekkemontering maks. 105°
Passer for	Kapslingstype: VX IT Bredde: = 800 mm Høyde: = 2.200 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	9,6 kg
Bruttovekt	10,6 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	40,4 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Produktbeskrivelse	Aluminium / sheet steel door, ventilated for VX IT, to replace existing doors. The vented surface area is approx. 85% perforated. For enclosure width 800 mm, for enclosure height 2,200 mm