



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5301.540

# Stålplatedør, én del, lukket

Stat: 22.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5301.540 - Stålplatedør, én del, lukket for VX IT

For å bytte eksisterende dører.



## Funksjoner

Art.nr	DK 5301.540
Produktbeskrivelse	For å bytte eksisterende dører.
Materiale	Stålplate
Overflate	Lakkert
Farge	Dør: RAL 7035 Komforthåndtak VX: RAL 9005
Leveringsomfang	Dør med komforthåndtak for profilhalvsylinder med sikkerhetslås 3524 E 4 hengsler 130°, innvendig Inkl. festemateriell
Montasjetips	For en døråpningsvinkel på 180° under rekkemontering trengs en 180° rekkehengsel
Henvisning	Døråpningsvinkel ved enkeltoppstilling maks. 165° Døråpningsvinkel ved rekkemontering maks. 110°
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 55

# Funksjoner

Passer for	Kapslingstype: VX IT Bredde: = 800 mm Høyde: = 2.000 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	31,6 kg
Bruttovekt	32,6 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	124,2 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklareert
Tolltariffnummer	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Produktbeskrivelse	Sheet steel door, one-piece, solid for VX IT, to replace existing doors. For enclosure width 800 mm, for enclosure height 2,000 mm, sheet steel, spray-finished