

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5301.561

Stålplatedør, én del, ventilert

Stat: 22.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](https://www.rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5301.561 - Stålplatedør, én del, ventilert for VX IT

For å bytte eksisterende dører. Den ledige flaten i platedelen er ca. 85 %.



Funksjoner

Art.nr	DK 5301.561
Produktbeskrivelse	For å bytte eksisterende dører. Den ledige flaten i platedelen er ca. 85 %.
Materiale	Stålplate
Overflate	Lakkert
Farge	Dør: RAL 7035 Komforthåndtak VX: RAL 9005
Leveringsomfang	Dør med komforthåndtak for profilhalvsylinder med sikkerhetslås 3524 E 3 hengsler 130°, innvendig montert Inkl. festemateriell
Montasjetips	For en døråpningsvinkel på 180° under rekkemontering trengs en 180° rekkehengsel
Henvisning	Døråpningsvinkel ved enkeltoppstilling maks. 165° Døråpningsvinkel ved rekkemontering maks. 110°

Funksjoner

Passer for	Kapslingstype: VX IT Bredde: = 600 mm Høyde: = 2.000 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	12,2 kg
Bruttovekt	13,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	50,3 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Produktbeskrivelse	Dør av stålplate, ventilert i ett stykke for VX IT, 600x2000 mm, RAL 7035