


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5301.612

Stålplatedør, delt vertikalt, lukket

Stat: 05.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5301.612 - Stålplatedør, delt vertikalt, lukket for VX IT

For å bytte eksisterende dører. På grunn av den lille svingradiusen til enkeltdørene kan avstanden mellom de enkelte skaprekkene reduseres.



Funksjoner

Art.nr	DK 5301.612
Produktbeskrivelse	For å bytte eksisterende dører. På grunn av den lille svingradiusen til enkeltdørene kan avstanden mellom de enkelte skaprekkene reduseres.
Materiale	Stålplate
Overflate	Lakkert
Farge	RAL 7035 Komforthåndtak VX, hengsler: RAL 9005
Leveringsomfang	Dør, delt vertikalt, med komforthåndtak VX for profilhalvsylinder med sikkerhetslås 3524 E, høyre 3 hengsler 180°, montert per dørhalvdel Inkl. festemateriell
Montasjetips	For en døråpningsvinkel på 180° under rekkemontering trengs en 180° rekkehengsel
Henvisning	Døråpningsvinkel ved enkeltoppstilling maks. 240° Døråpningsvinkel ved rekkemontering maks. 160°

Funksjoner

Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 20
Passer for	Kapslingstype: VX IT Bredde: = 800 mm Høyde: = 2.000 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	20 kg
Bruttovekt	26 kg
Tolltariffnummer	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Produktbeskrivelse	Sheet steel door, vertically divided, solid for VX IT, for enclosure width 800 mm, for enclosure height 2,000 mm, sheet steel, spray-finished, RAL 7035, handle and hinges: RAL 9005