


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5301.652

Stålplatedør, delt vertikalt, ventilert

Stat: 05.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5301.652 - Stålplatedør, delt vertikalt, ventilert for VX IT

For å bytte eksisterende dører. Den ledige flaten i platedelen er ca. 85 %.



Funksjoner

Art.nr	DK 5301.652
Produktbeskrivelse	For å bytte eksisterende dører. Den ledige flaten i platedelen er ca. 85 %.
Materiale	Stålplate
Overflate	Lakkert
Farge	Dør: RAL 7035 Komforthåndtak VX, hengsler: RAL 9005
Leveringsomfang	Dør, delt vertikalt, med komforthåndtak VX for profilhalvsylinder med sikkerhetslås 3524 E, høyre 3 hengsler 180°, montert per dørhalvdel Inkl. festemateriell
Montasjetips	For en døråpningsvinkel på 180° under rekkemontering trengs en 180° rekkehengsel
Henvisning	Døråpningsvinkel ved enkeltoppstilling maks. 240° Døråpningsvinkel ved rekkemontering maks. 160°

Funksjoner

Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 20
Passer for	Kapslingstype: VX IT Bredde: 800 mm Høyde: 2.000 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	15 kg
Bruttovekt	15,8 kg
Tolltariffnummer	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Produktbeskrivelse	Stålplatedører, delt vertikalt, ventilert for VX IT, for utskifting av eksisterende dører. Den ledige flaten i platedelen er ca. 85 %. For skapbredde: 800 mm, for skaphøyde: 2 000 mm